



泽浩科技

2014移液器及安全防护用品集锦



关注泽浩科技微信
微信号: zh4008700545



加入泽浩科技QQ
订货QQ: 400 8700 545

货号	品名	包装	促销价	品牌	备注
<p>BRAND GMBH + CO KG 是一家总部位于德国韦特海姆, 拥有 60 年历史的企业。BRAND 生产制造最广泛的移液操作产品线, 诸如瓶口分配器 Dispensette® 与移液器 Transferpette® 以及相关的 BRAND 耗材满足生命科学实验领域的广泛应用需求; BRAND 坚持供应经典的器具, 无论是玻璃制品还是塑料制品, 还有临床实验用产品, 满足临床实验室及各种通用实验室的应用需求。</p> <p>整支移液器可进行 121°C (2 bar) 高压湿热灭菌。符合人体工程学设计的指托让您进行轻松握持。 量程锁保护防止量程改变。4 位数字显示, 保证清晰与高精度。简易校准 Easy Calibration 技术-无需特殊工具即可进行校准 耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置让移液器经久耐用。多道移液器可以任意方向 360 度自由旋转。</p>					
704768、69 704770	Transferpette® S, 整支灭菌单道数字可调移液器	D-1(0.1-1ul)、D-2.5(0.1-2.5ul) D-10 (0.5-10 µl)	电询	德国 Brand	
704772、74 704778 704780		D-20(2-20ul)、D-100 (10-100 µl) D-200(20-200ul) D-1000 (100-1000 µl)	电询		
704782 704784		D-5000(500-5000ul) D-10000(1000-10000ul)	电询		
704790 小 704791 中 704792 大 704793 标准		Transferpette® S 移液器组合套装 套装含 :3 支 Transferpette® S 数字可调量程移液器, 3 个盒装吸头, 3 个壁挂架	D-1、D-10、D-100 套装 D-20、D-200、D-1000 套装 D-1000、D-5000、D-10000 套装 D-10、D-100 、D-1000 套装		
703700、06、08、10、12 703720、26、28、30、32	Transferpette® S 8/12 通道数字可调整支灭菌移液器	8 道及 12 道规格 0.5-10ul、5-50ul、10-100ul、20-200ul、30-300ul	8 道 电询 12 道 电询		
3120 系列	Research® plus 可调量程移液器 可整支高温高压灭菌	0.1-2.5ul 、 0.5-10ul 、 2-20ul 10-100ul 、 20-200ul 、 100-1000ul 8 道及 12 道规格 0.5-10ul、10-100ul、30-300ul	电询 8 道 电询 12 道 电询	德国 Eppendorf 	
720005	TopPette 半只可消毒手动单道可调式移液器	可选量程 2.5ul、50ul、10ul、20ul、100ul、200ul、1ml、5ml、10ml 8 道及 12 道规格 0.5-10ul、5-50ul、50-300ul	单道 电询 8 道 电询 12 道 电询	大龙 Dragon	
7121110100 00	MicroPette 半只可消毒手动单道可调式移液器	轻便且设计符合人机工效学, 可以半支高温高压消毒, 规格同上	单道 电询 8 道 电询 12 道 电询		
7131110100 00	MicroPette Plus 全消毒手动单道可调式移液器	可整支高温高压消毒, 轻便且设计符合人机工效学, 8/12 道移液器液头可 360 度旋转, 以方便移液。规格同上	单道 电询 8 道 电询 12 道 电询		

昆明泽浩科技有限公司 Promega /beckman/Peptotech /ebioscience /BI / Proteintech---云南总代理
 电话: 0871-65100545、65100597 免费订货热线及企业 QQ: 400-8700-545
 邮箱: admin@kmzehao.com 公司网站: http://www.kmzehao.com

德国 Brand Transferpette® electronic 单通道与多通道电动移液器

世界上第一支得到 TUV Rhineland/Berlin-Brandenburg 人体工程学认证的电子微量移液器。

- 移液器下半支机身易于拆卸并可整体高压湿热 灭菌(121 °C)。
- 五项便捷操作程序，根据 IVD 指令 98/79EG 拥有欧盟 CE 标志。
- 标准移液-----移液器吸取设定体积的液体，然后排出液体。
- 连续分液-----连续等分移液的程序。可将所吸取的液体分次排出。
- 反相吸液-----专为移取高黏度、高蒸汽压或易发泡液体所设计的程序。
- 样品混合-----样品反复被移液器吸取及排出，数据窗口可显示混合次数。
- 凝胶电泳--可调的速度吸取样品，并缓慢注入凝胶。屏幕可精确显示真实上样量。
- 简易校准 Easy Calibration 技术，无需工具可进行快速调节。



货号	品名	量程	最小分刻度	促销价
705299	Transferpette® electronic 单通道电动移液器	0.5-10ul	0.01ul	电询
705300		2-20ul	0.02ul	
705303		20-200ul	0.2ul	
705306		100-1000ul	1.0ul	
705307		500-5000ul	5.0ul	
705399、705449	Transferpette® electronic 8/12 通道电动移液器	0.5-10ul	0.01ul	8 道
705400、705450		1-20ul	0.02ul	电询
705403、705453		5-100ul	0.1ul	12 道
705404、705454		10-200ul	0.2ul	
705406、705456		15-300ul	0.5ul	

德国 Brand Dispensette® 系列瓶口分配器

Dispensette® III 基础型 (红色标识) -----适用于从瓶中直接移取腐蚀性试剂，包括浓酸如 H₃PO₄，H₂SO₄，碱如 NaOH，KOH，盐溶液，以及许多有机溶剂。

Dispensette® Organic 有机型 (黄色标识) -----移取有机试剂，包括氯化烃或氟化烃类 (例如，三氯三氟乙烷、二氯甲烷等) 高浓度酸 (例如，盐酸(HCl)、硝酸(HNO₃)等) 三氟乙酸 (TFA)、四氢呋喃 (THF)、过氧化物 (peroxides) 等的理想选择。



品名	量程	游标型、分刻度	数字可调型、分刻度	游标价	数字价
Dispensette® III 基础型 带安全阀 包装含：瓶口分液器、附有性能认证证书、排液管、伸缩式吸液管，SafetyPrime™ 安全回流阀 (选配)，安装工具及 PP 瓶口转接头 (3-5 个)	0.2-2ml	4700121 0.05ml	4700321 0.01ml	电询	电询
	0.5-5ml	4700131 0.1ml	4700331 0.02ml		
	1-10ml	4700141 0.2ml	4700341 0.05ml		
	2.5-25ml	4700151 0.5ml	4700351 0.1ml	电询	电询
	5-50ml	4700161 1.0ml	4700361 0.2ml	电询	电询
	10-100ml	4700171 1.0ml	/	电询	电询
Dispensette® Organic 有机型 带安全阀 包装含：瓶口分液器、性能认证证书、排液管、伸缩式吸液管，SafetyPrime™ 安全回流阀 (选配)，安装工具及 PP 瓶口转接头 (3-5 个)	0.5-5ml	4730131 0.1ml	4730331 0.02ml	电询	电询
	1-10ml	4730141 0.2ml	4730341 0.05ml		
	2.5-25ml	4730151 0.5ml	4730351 0.1ml	电询	电询
	5-50ml	4730161 1.0ml	4730361 0.2ml	电询	电询
	10-100ml	4730171 1.0ml	/	电询	/

德国 Brand Titrette® 数字瓶口滴定器 精度优于 A 级滴定管

可一次洗液对多个样品进行滴定，单独记录数据。安全阀可内循环排气泡，避免溶液浪费。

吸液时，手轮向上旋转，滴定时，手轮向下旋，易掌控的手动旋钮可保证灵敏而且准确的控制每一滴滴液无论在实验室，生产线，还是在野外，即使是狭小操作空间或者无电源接口场所，您都能以最高精度快速而且稳定的进行滴定。

包装含：瓶口滴定器，conformity 资格认证，性能认证证书。伸缩式吸液管(170 - 330 mm)，回流管，2 块电池，3 个 PP 材质的瓶口接头(GL 45/32, GL 45/S 40 及 GL 32/NS 29/32)，2 个琥珀色避光观察窗。

规格	最小分刻度	精确度	游标价	货号	促销价
25ml	0.01ml	± 0.2%	50ul ± 0.1%	25ul 4760151	电询
50ml	0.01ml	± 0.2%	100ul ± 0.1%	50ul 4760161	



德国 Brand HandyStep® 手动/电动连续分液器

手动连续分液器与 PD-吸头使用外置活塞原理。对于高粘度、高密度或高蒸汽压的液体提供了最高的精确度。因为没有气溶胶产生，外置活塞可确保无污染的操作。使用新型塑料材料提高了化学耐性。简化了吸头安装 — 现在 PD-吸头只需从底部插入即可；分液量程范围从 2ul-5ml；5 档设计，多达 49 次分液次数。

HandyStep® electronic 电动连续分液器是基于微芯片控制的利用电池驱动连续移液器。电动化的设计减少了操作时手部受到的扩张压力从而消除了移液操作的不连贯性。插入吸头之后，吸头的规格能被分液器自动识别并显示在液晶屏幕上，使用户能够更简便的选择分液的体积。本款手持手持电子连续分液器是开放系统，支持绝大多数第三方的分液器吸头。连续可调节的分液体积设定，范围从 1 µl 至 50 ml。手持手持电子连续分液器提供三项功能：标准分液模式，自动分液和移液模式。在自动分液模式时，本款分液器的学习功能能够自动感受用户前三次分液的平均间隔时间，然后按照同样的节奏自动进行分液动作。

货号	规格		价格
705100	HandyStep® S 手动连续分液器, 含壁挂架		电询
705000	HandyStep® electronic 电子连续分液器		电询
702402	PD-吸头, 0.1 ml, 未灭菌	最小分液 2ul	电询
702370	PD-吸头, 0.5 ml, 未灭菌	最小分液 10ul	电询
702372	PD-吸头, 1.25 ml, 未灭菌	最小分液 25ul	电询
702374	PD-吸头, 2.5 ml, 未灭菌	最小分液 50ul	电询
702376	PD-吸头, 5.0 ml, 未灭菌	最小分液 100ul	电询
702378	PD-吸头, 12.5 ml, 未灭菌	最小分液 250ul	电询
702380	PD-吸头, 25.0 ml, 未灭菌	最小分液 500ul	电询
702382	PD-吸头, 50.0 ml, 未灭菌	最小分液 1ml	电询
702398	接头, 25-50ml, PP 材质	10 个/包	电询



货号	品名	包装	促销价	品牌	备注
7402000199	Levo Plu 大容量电动助吸器	适用于 0.1-100ml 移液管, 液晶屏显示 8 个速度设置和电量信息, 可更换锂电池, 充电时间仅需 2-3 小时, 充满电后可连续工作约 8 小时	电询	SCIOLOGEX - 赛洛捷克 -	
7401000100	Levo 大容量手动移液器	适用于 0.1-100ml 移液管, 便于单手操作, 灵敏的吸液排液控制杆, 使吸液和排液能得到精确控制	电询	DRAGON	
26300	accu-jet® pro 电动移液管助吸器, 含壁挂架	移液速度: 10秒内移取 50ml 液体, 适用于量程范围 0.1至 200ml 的玻璃及塑料移液管, 包装含: 2 个电池仓盖, 壁挂架, 充电器, 2 个备用滤器 0.2 µm,	电询	德国 Brand	
26200	macro®手动大容量移液管助吸器	可整支高温高压灭菌。独特的阀门系统, 方便气球的压缩, 硅胶接头适用于 0.1 至 200ml 所有量程的胖肚移液管或刻度移液管, 控制简单、重量轻、操作轻松	电询	BRAND	
7201000000	StepMate 连续分配器	量程范围广, 确保 10µl 到 5ml 精准分液操作, 7 种不同规格的聚丙烯分配器管嘴可供选择, 量程从 0.5ml 到 50ml	电询	大龙 Dragon	
0.5-5ml 1.0-10.0ml 2.5-25.0ml 5.0-50.0ml	DispensMate Plus 大龙瓶口分液器	可以高温消毒灭菌, 极强的化学耐受性能, 适用于实验室任何试剂瓶, 4 种型号满足和覆盖了 0.5-50ml 容量范围	电询	DRAGON	

安全防护用品 关注健康！远离实验室杀手！实验室安全规范操作，泽浩为您保驾护航！

货号	产品名称	描述	包装	促销价	图片
WX700 900052	颗粒物防护 口罩	8210 N95 防尘口罩 美国 NIOSH 标准 用于建筑，矿山，铸造，木加工，电子，制药，物料处理及打磨处理等作业时产生的粉尘的防护	20 个/盒， 8 盒/箱 (160 个)	电询	
70-070 7-5755 -7		8511 N95 防护口罩（带呼气阀） 美国 NIOSH 标准 适合湿热环境或长时间佩戴防护；舒适型；用于粉尘的防护	10 个/盒 8 盒/箱 (80 个)	电询	
WX700 900201	有机蒸气异 味及颗粒物 防护口罩	8247 R95 有机蒸气异味及颗粒物防护口罩 NIOSH 42CFR84 R95 认证 用于颗粒物极微量有机异味的防护，例如铸造，实验室，农业，石化，底漆，清洁等行业的使用	20 个/盒， 6 盒/箱 (120 个)	电询	
700707 57946		8577 有机蒸气异味及颗粒物防护口罩（带呼气阀） 美国 NIOSH 标准 用于颗粒物及有机异味的防护，配有 3M 专利的冷流量呼气阀，适合湿热环境中长时间佩戴。建议用于铸造、实验室、农业等行业。	10 个/盒 8 盒/箱 (80 个)	电询	
6200 6003	防护面具	6000系列低保养型防护半面具（双滤盒） 双滤盒面具，面具本体可清洗，配件可更换。梯形滤毒盒，活性炭含量多，寿命长，吸收效果好。配套 6003 有机及酸性气体滤毒盒，可有效防护有机蒸气、氯气、盐酸、二氧化硫、硫化氢、氢氟酸	面具 更换滤盒	电询	
19-130 -2088E A	防护眼镜	Fisherbrand*200 系列防护眼镜 经济性、轻型防护 吸收 >99.9% 的有害紫外线，提供前额及眼侧保护；可调整的勺型镜架，能和绝大多数眼镜配合佩戴	12 副/盒	电询	
19-181 -504		Fisherbrand*化学品防溅和冲击式护目镜 镜片涂层可防起雾和刮痕，可阻挡广泛的化学品，镜片上具有到直接气流的间接通风，防液体飞溅，能和绝大多数眼镜配合佩戴	12 副/盒	电询	
82500 82701	防护面罩	3M 经济型紫外防护面罩 5 档头带调节位置，便于舒服佩戴，柔软前额衬垫提供长时间舒适佩戴 ，吸收 99% 紫外线，防高强度冲击，面屏厚度 1mm	头箍和面 罩可分离	电询	
GC232	PVC 无粉手套	不含乳胶中有易使人体过敏的蛋白质，手感柔软、舒适防滑	 马来西亚产	电询	
GC239	乳胶无粉手套	产品为 100% 天然乳胶制品表面，麻状处理防滑设计		电询	
GC235	丁腈无粉手套	良好的抗化学性能，对人体皮肤无过敏反应，拉力好结实耐用		电询	
34155	KIMWIPES 低 尘擦拭纸小号 单层	超低粉尘，纸张细腻，不会刮花被擦拭表面。实验室器械，精密零部件擦拭首选。	金佰利	电询	25 元/盒 

***特别提示：口罩需要整盒购买，不零拆！更多安全防护用品，敬请垂询！

昆明泽浩科技有限公司 Promega /beckman/Peptech /ebioscience /BI / Proteintech---云南总代理

电话：0871-65100545、65100597 免费订货热线及企业 QQ：400-8700-545

邮箱：admin@kmzehao.com 公司网站：http://www.kmzehao.com

